

Suporte de aperto rotativo Eco SVJC 93°, para pastilhas de corte reversíveis SV., esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261137 25/16 |
| GTIN | 4067263122661 |
| Classe de artigo | 21U |

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------|
| Largura funcional L ₄ | 32 mm |
| Parafuso para calço | 269013 7 |
| Comprimento total L | 110 mm |
| Código ISO do suporte | SVJCR/L 2525X16 |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 3 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 40 mm |
| Calço | 259033 5 |
| Tamanho da placa | 16 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Série | Master Eco |
| Tamanho da haste | 25 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |