

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120408, para processamento de desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	VG
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Aplicação principal	M
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 170 m/min
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
#Raio do canto	0,8 mm

Revestimento	revestido
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7140-2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar