

Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 080404, para acabamento, Tipo: HB7140-2**Dados do pedido**

Número do pedido	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	fortemente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 m/min
Quebra-aperas	VS
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Revestimento	revestido
Tipo	HB7140-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6
Raio do canto	0,4 mm

Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar