

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 120404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 m/min
Tolerância	M
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7140-2
Quebra-aperas	VS
Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Revestimento	revestido
Material de corte	HM
#Raio do canto	0,4 mm

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar