

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T304, para processamento médio, Tipo: HB7140-2



Dados do pedido

Número do pedido	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7140-2
Revestimento	revestido
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	VM
Condição de corte	fortemente interrompido
Raio do canto	0,4 mm

Aplicação principal	M
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar