

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 120404, para processamento médio, Tipo: HB7140-2**Dados do pedido**

Número do pedido	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	fortemente interrompido
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Tolerância	M
Revestimento	revestido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7140-2
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Raio do canto	0,4 mm

Quebra-aparas	VM
Número de trocas/cortes	2
Aplicação principal	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar