

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 070202, para processamento médio, Tipo: HB7140-2**Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 260449 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315650 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|-------------------------|
| Tipo | HB7140-2 |
| Quebra-aparas | VM |
| Revestimento | revestido |
| Profundidade de corte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Aplicação principal | M |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Tolerância | M |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Condição de corte | fortemente interrompido |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT070202 |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 60 - 200 m/min |

| | |
|-----------------|--|
| Óleo de corte | HM |
| Raio do canto | 0,2 mm |
| Avanço f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |