

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para acabamento,
Tipo: HB7140-2****Dados do pedido**

Número do pedido	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Revestimento	revestido
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Quebra-aperas	VS
Condição de corte	fortemente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Aplicação principal	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT11T304
Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar