

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T302, para processamento médio, Tipo: HB7140-2****Dados do pedido**

Número do pedido	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 200 m/min
Quebra-aparas	VM
Raio do canto	0,2 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Óleo de corte	HM
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT11T302
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido

Tipo	HB7140-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	revestido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar