

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para processamento médio, Tipo: HB7140-2**Dados do pedido**

Número do pedido	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Óleo de corte	HM
Condição de corte	fortemente interrompido
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7140-2
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT11T308
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Tolerância	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Revestimento	revestido
Quebra-aparas	VM
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear