

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para processamento médio, Tipo: HB7140-2**Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7140-2
Condição de corte	fortemente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT11T304
Quebra-aparas	VM
Aplicação principal	M
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	revestido

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Tolerância	M
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar