

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Condição de corte	fortemente interrompido
Aplicação principal	M
Tipo	HB7140-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 230 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aperas	VS
Material de corte	HM
Revestimento	revestido

#Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar