

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VB.T 160404, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7140-2
#Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT160404
Material de corte	HM
Aplicação principal	M

Quebra-aparas	VM
Revestimento	revestido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para toronar