

**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160404, para acabamento,  
Tipo: HB7140-2****Dados do pedido**

Número do pedido	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aperas	VS
Condição de corte	fortemente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 230 m/min
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	M
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7140-2
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	VC.T 160404

Revestimento	revestido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar