



Mangueira espiralada de PU 1/2 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe Ø 11×16 mm, Comprimento útil da mangueira: 6



Dados do pedido

Número do pedido	080241 6
GTIN	7391390097484
Classe de artigo	08A

Descrição

Versão:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C.

Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de **segurança** n.º 080285 e niple de aço n.º 080290.

Descrição técnica

Comprimento útil da mangueira	6 m
Material	Mangueira espiralada de PU
pressão de serviço máxima	10 bar
Ligação por niple de encaixe	1/2 polegada
Ø interior da mangueira	11 mm
Ligação por acoplamento rápido	1/2 polegada

Ø exterior da mangueira	16 mm
Cor	azul
pressão de rutura máxima	35 bar
Tipo de produto	Mangueira

Acessórios

Acoplamento de segurançaRosca exterior Rosca exterior de ligação 1/2	080285 1/2
Niple com rosca exteriorConjunto de 5 peças Rosca exterior de ligação 1/2	080290 1/2