

Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	221905 32/3
GTIN	2050002058538
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}$ #	1,5 mm
Ø D ₃	17 mm
Rosca de alojamento M	M16
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 0904
Comprimento total L _{tot.}	43 mm
Ø das lâminas D _c	32 mm
Tamanho da pastilha reversível	09
Parafuso para pastilha reversível	229918 (T15; 2,1 Nm)
Número de arestas de corte Z	3

Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,3 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	49 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,88 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229918
-----------------	--------