



Dados do pedido

Número do pedido	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Berbequim aparafusador de impacto sem fio Bosch para as aplicações mais difíceis de aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.

- **O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobreaquecimento e descarga profunda.**
- **O Electronic Motor Protection (EMP) protege o motor contra sobrecarga.**
- **Corte de binário mecânico de vários níveis.**
- **Clipe de cinto prático (não para 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador do nível de carga da bateria.**
- **Bucha de aperto rápido.**

Com **motor EC sem escovas**.

KickBack Control com desligamento automático em caso de bloqueio, bem como acoplamento de precisão único. Design compacto, comprimento muito curto da cabeça (apenas 184 mm) para um manuseamento perfeito (tam. GSB1890C), portanto ideal para trabalhar em áreas apertadas. Possibilidade de reequipar com módulo de conectividade. Um acoplamento de precisão comutável evita um excesso de velocidade ao alcançar um determinado binário e reduz, assim, o desgaste do acoplamento, bem como a emissão de ruído daí resultante.

Com travão do motor.

Material fornecido:

Inclui 2x bateria ProCORE de íões de lítio 18 V/4,0 Ah, carregador e L-BOXX.

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e 073866.

Descrição técnica

Peso	1,2 kg
binário máximo suave	36 Nm
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Design do motor	Motor sem escovas
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão	11,8 m/s ²
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	1,5 m/s ²
Designação do fabricante	GSB 18V-90 C
Capacidade da bateria	4 Ah
Número de baterias incluídas	2
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	2100 r,p,m,
utilização típica	Strong
Tipo de bateria	lão de lítio
binário máximo duro	64 Nm
Ø máximo da broca espiral em madeira	68 mm
Ø máximo da broca espiral em betão	13 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	18 V
número máximo de batidas	28500 r,p,m,
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria
B18

073851 B18