

**Lanternas LED com bateria, 12 V, Tipo: GLI12300****Dados do pedido**

Número do pedido	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Classe de artigo	03B

Descrição**Versão:**

Lanterna de trabalho de 12 V com 10 LEDs e dois níveis de luminosidade. Ângulo ajustável até 200°, gancho de suspensão, mosquetão e íman integrado.

Material fornecido:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

Descrição técnica

Tensão da bateria	12 V
Peso com bateria	0,3 g
Número de baterias incluídas	1
Fluxo luminoso	300 lm
Tipo de bateria	lão de lítio
Peso sem bateria	0,15 g

Ficha de dados

Designação do fabricante	GLI 12V-300
Período de iluminação	3 h
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Zona ATEX	nenhum
Lâmpada	Lâmpada LED
Atributo do nome do produto	12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Tipo de produto	Lanterna de trabalho