



Dados do pedido

Número do pedido	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	25 mm
Ø D_3	10 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,máx}\#$	1,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 0904
Projeção L_1	40 mm
Tamanho da pastilha reversível	09
Comprimento total L_{tot}	96 mm
Parafuso para pastilha reversível	229917 (T15; 2,1 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	48 mm

Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	35 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	1,55 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\max.}$	9,3 mm
Ângulo de ajuste κ	13 grau
Modelo da haste	Haste Weldon
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229917
-----------------	--------