

Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 35/3mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 221905 35/3 |
| GTIN | 2050002058545 |
| Classe de artigo | 28R |

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

| | |
|--|----------------------|
| Ø D ₃ | 20 mm |
| Tamanho da pastilha reversível | 09 |
| Rosca de alojamento M | M16 |
| Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1 Nm) |
| #profundidade máxima de corte a _{p,máx} # | 1,5 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 |
| Comprimento total L _{tot.} | 43 mm |
| Ø das lâminas D _c | 35 mm |
| Número de arestas de corte Z | 3 |

| | |
|---|-------------------|
| Refrigeração interior | sim |
| Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$ | 19,3 mm |
| Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$ | 55 mm |
| Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$ | 0,74 grau |
| Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$ | 68 mm |
| Modelo da haste | com rosca |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular |
| Aplicação de fresagem | Punção |
| Aplicação de fresagem | Aceleração |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Fresa de cópia |

Acessórios

| | |
|-----------------|--------|
| Parafuso tensor | 229908 |
| Parafuso tensor | 229918 |