

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	940803 2000
GTIN	4067263559900
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Armário sem equipamento com 20×20G. Gavetas adequadas: 16×16G (encomendar separadamente)

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95. De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Peso	49 kg
Altura útil	1845 mm

Ficha de dados

Tipo de armário	Armário base
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade	500 mm
Posicionamento do punho	central
ComfortClose	não
Profundidade em G	20
Largura em G	20
Largura	500 mm
Altura	2000 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras