



## Dados do pedido

Número do pedido	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Classe de artigo	07A

## Descrição

### Modelo:

Lanternas com bateria de íões de lítio robustas com alta luminosidade.

- **Projetor de inundação LED com tecnologia Trueview™ e cabeça de projetor rotativa em 120°.**
- **Fonte de energia híbrida: Funcionamento com uma bateria de 18V ou com cabo.**

### Indicado para:

Baterias Milwaukee 18 V (n.º 073816 MB18 e 073827 MB18).

### Material fornecido:

**Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.**

## Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	0
Lâmpada	Módulo LED
Tensão da bateria	18 V
Fluxo luminoso nível 2	2000 lm

Fluxo luminoso	4000 lm
Designação do fabricante	M18 HOAL
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso nível 3	1200 lm
Atributo do nome do produto	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de produto	Lanterna de trabalho