

Garant**Corpo base da ferramenta universal de rebarbamento, para Ø de perfuração d: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	156770 10
GTIN	4067263964834
Classe de artigo	15A

Descrição**Versão:**

Para **rebarbamento para a frente e para trás** de furos **numa só operação**. **Fácil de manusear** em todas as máquinas e **troca rápida de** lâminas de rebarbamento. A ferramenta rebarbadora é composta por **corpo base, lâmina de rebarbamento e parafuso de fixação**.

Utilização:

Adequada para **engenhos de furar, perfuradoras com pé ou coluna, fresadoras convencionais e centros de processamento CNC**. Assegurar condições de aperto estáveis. **Não é adequada para máquinas guiadas à mão**.

Nota:

As lâminas não estão incluídas no volume de fornecimento. Encomendar lâmina adequada n.º 156775 em separado. Parafuso de fixação incluído no volume de fornecimento. Parafuso de fixação sobresselente disponível sob o n.º 156780.

Descrição técnica

para furo de Ø	10 mm
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	125 mm
tamanho de lâmina adequado	5
Medida de programação e	12 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Projeção L ₁	80 mm

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados