

Fresas de grande avanço 7792VX, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 125/8mm



Dados do pedido

Número do pedido	221908 125/8
GTIN	4059782505605
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Tamanho da pastilha reversível	12
Ø D ₃	104 mm
Comprimento total L _{tot}	63 mm
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Ø das lâminas D _c	125 mm
Parafuso para pastilha reversível	229919 (T15; 3,1 Nm)

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	2,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 1205
Número de arestas de corte Z	8
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	229 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	248 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	103,3 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,17 grau
Ângulo de ajuste κ	12 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229919
-----------------	--------