

Garant

Cone de fixação plano Forma AD com canais de refrigeração, BT 30 A = 100, Ø de fixação D1: 6



Dados do pedido

Número do pedido	302591 6
GTIN	4067263983910
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm. **Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado lateral segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø de fixação D ₁	6 mm
Projeção medida A	100 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2

Ficha de dados

Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície