

**Garant****Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente, Largura da aresta de corte l: 5,5****Dados do pedido**

Número do pedido	660032 5,5
GTIN	4067263013464
Classe de artigo	61F

**Descrição****Versão:**

**Cabo resistente** ergonómico , com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

**Utilização:**

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

**Descrição técnica**

lâmina contínua	não
Sextavado de acionamento	não
Ponta da lâmina	preto
Comprimento da lâmina	120 mm
comprimento total	220 mm
Largura da aresta de corte b	5,5 mm
Espessura da lâmina a	1 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste	redondo
Capa de impacto	não

Material	Aço cromo-vanádio
Material do punho	Haptoprene bicomponente
Superfície	niquelado e cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos