

Garant**Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente, Largura da aresta de corte l: 6,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	660032 6,5
GTIN	4067263013471
Classe de artigo	61F

Descrição**Versão:**

Cabo resistente ergonómico, com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	140 mm
lâmina contínua	não
comprimento total	245 mm
Espessura da lâmina a	1,2 mm
Ponta da lâmina	preto
Sextavado de acionamento	não
Largura da aresta de corte b	6,5 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste	redondo
Capa de impacto	não

Material	Aço cromo-vanádio
Material do punho	Haptoprene bicomponente
Superfície	niquelado e cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos