

**Garant****Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente, Largura da aresta de corte l: 2,5****Dados do pedido**

Número do pedido	660032 2,5
GTIN	4067263013433
Classe de artigo	61F

**Descrição****Versão:**

**Cabo resistente** ergonómico, com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

**Utilização:**

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

**Descrição técnica**

lâmina contínua	não
Largura da aresta de corte b	2,5 mm
Comprimento da lâmina	80 mm
Sextavado de acionamento	não
comprimento total	162 mm
Ponta da lâmina	preto
Espessura da lâmina a	0,4 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste	redondo

Capa de impacto	não
Material	Aço cromo-vanádio
Material do punho	Haptoprene bicomponente
Superfície	niquelado e cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos