

Garant**Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene® bicomponente, Largura da aresta de corte l: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	660032 8
GTIN	4067263013488
Classe de artigo	61F

Descrição**Versão:**

Cabo resistente com design ergonómico com superfície **Haptoprene®** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	160 mm
Largura da aresta de corte b	8 mm
Sextavado de acionamento	sim
Espessura da lâmina a	1,2 mm
Sextavado para auxiliar de chave	13 mm
Ponta da lâmina	preto
comprimento total	270 mm
lâmina contínua	não
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste	redondo

Ficha de dados

Capa de impacto	não
Material	Aço cromo-vanádio
Material do punho	Haptoprene® bicomponente
Superfície	niquelada e cromada
Tipo de produto	Chave de parafusos