

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	660036 5
GTIN	4067263013501
Classe de artigo	61F

## Descrição

### Modelo:

**Cabo resistente** ergonómico, com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

### Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

### Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 660032: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

## Descrição técnica

Número de chaves de parafusos	5
Sextavado de acionamento	sim
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste	redondo
Capa de impacto	não
Material	Aço cromo-vanádio
Material do punho	Haptoprene bicomponente
Superfície	niquelado e cromado
Ponta da lâmina	preto

não produz faíscas	não
Proteção contra deslize	não
Tampa giratória	não
lâmina contínua	não
Tipo de produto	Chave de parafusos

## Acessórios

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 3,5	660032 3,5
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 4	660032 4
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 5,5	660032 5,5
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 6,5	660032 6,5
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 8	660032 8