

Garant**Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente,
Largura da aresta de corte l: 3,5mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 660032 3,5 |
| GTIN | 4067263013440 |
| Classe de artigo | 61F |

Descrição**Versão:**

Cabo resistente ergonómico, com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largura da aresta de corte b | 3,5 mm |
| comprimento total | 180 mm |
| Espessura da lâmina a | 0,6 mm |
| Ponta da lâmina | preto |
| lâmina contínua | não |
| Sextavado de acionamento | não |
| Comprimento da lâmina | 90 mm |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda |
| Modelo da haste | redondo |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Capa de impacto | não |
| Material | Aço cromo-vanádio |
| Material do punho | Haptoprene bicomponente |
| Superfície | niquelado e cromado |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |