

## Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Classe de artigo	28R

### Descrição

#### Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

### Descrição técnica

Ø das lâminas $D_c$	20 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	0,9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XP.. 0603
Ø $D_3$	9 mm
Parafuso para pastilha reversível	229915 (T7; 0,8 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	35 mm
Tamanho da pastilha reversível	06
Rosca de alojamento M	M10
Número de arestas de corte Z	3

Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	8,2 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	29 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	1,4 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	38 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Parafuso tensor	229915
-----------------	--------