

## Mangueira espiralada de PU 1/2 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe Ø 11×16 mm, Comprimento útil da mangueira: 8m



### Dados do pedido

Número do pedido	080241 8
GTIN	7391390097491
Classe de artigo	08A

### Descrição

#### Modelo:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C.

#### Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de **segurança** n.º 080285 e niple de aço n.º 080290.

### Descrição técnica

Material	Mangueira espiralada de PU
Ø exterior da mangueira	16 mm
Cor	azul
Ø interior da mangueira	11 mm
Ligação por niple de encaixe	1/2 polegada
Ligação por acoplamento rápido	1/2 polegada
pressão de serviço máxima	10 bar

Comprimento útil da mangueira	8 m
pressão de rutura máxima	35 bar
Tipo de produto	Mangueira

## Acessórios

Niple com rosca exterior exterior de ligação 1/2	Conjunto de 5 peças Rosca Rosca exterior	080290 1/2
Acoplamento de segurança ligação 1/2	Rosca exterior Rosca exterior de ligação 1/2	080285 1/2