

Fresas de grande avanço 7792VX, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 63/5Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	221908 63/5L
GTIN	4059782504622
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Ø D ₃	36 mm
#profundidade máxima de corte a _p máx#	3,5 mm
Ø das lâminas D _c	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XE.. 1605
Ø do orifício de alojamento	22 mm

Comprimento total L_{tot}	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Tamanho da pastilha reversível	16
Número de arestas de corte Z	5
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração D_{min} .	99 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$.	124 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$.	29,3 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$.	0,68 grau
Ângulo de ajuste κ	16 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229920
-----------------	--------