

Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XP.. 0603
Tamanho da pastilha reversível	06
Rosca de alojamento M	M12
#profundidade máxima de corte $a_{p,max} \#$	0,9 mm
Comprimento total L_{tot}	35 mm
Parafuso para pastilha reversível	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	14 mm
Número de arestas de corte Z	4

Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	13,2 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	39 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,87 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229916
-----------------	--------