



Dados do pedido

Número do pedido	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

$\varnothing D_3$	21 mm
Tamanho da pastilha reversível	06
Projeção L_1	40 mm
Comprimento total L_{tot}	250 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\ \#}$	0,9 mm
Parafuso para pastilha reversível	229916 (T7; 0,8 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	XP.. 0603
\varnothing das lâminas D_c	32 mm
\varnothing da haste $D_s\ h6$	32 mm
Número de arestas de corte Z	5
Refrigeração interior	sim
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{a}x}$	62 mm
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{i}n}$	53 mm

Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,57 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	20,2 mm
Ângulo de ajuste κ	10 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229916
-----------------	--------