

**X.LT...ER-D41, SP6519, Tamanho da pastilha reversível: 06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	221935 06
GTIN	4059782506046
Classe de artigo	28E

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Tamanho da pastilha reversível	06
Código ISO da pastilha de corte reversível	XPLT060308-ER-D41
Raio de programação com $a_p$ máx.	1,37 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	SP6519
Óleo de corte	HM
Avanço $f_z$ por dente	0,3 - 2,5 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		