

Fresas de grande avanço 7792VX, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento total L _{tot.}	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229918 (T15; 2,1 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 0904
Tamanho da pastilha reversível	09
Ø D ₃	35 mm

Ø das lâminas D_c	50 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	1,5 mm
Número de arestas de corte Z	5
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	85 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	98 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	34,3 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,42 grau
Ângulo de ajuste κ	13 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229918
-----------------	--------