

Apoio pendular plano, rosca externa, oscilante para trás, Rosca M: M8**Dados do pedido**

Número do pedido	370068 M8
GTIN	4059245001002
Classe de artigo	37K

Descrição**Modelo:**

Corpo feito de aço temperado e fosfatado. Esfera protegida contra torção. Regresso autónomo à posição inicial. Com rosca exterior.

Utilização:

Servir como uma peça de parada, suporte e pressão na construção de dispositivos.

Instrução:

Pode ser combinado com tornos giratórios n.º 370085 - 370086 ou ganchos de fixação n.º 370073 e 370074.

Descrição técnica

Rosca M	M8
Ø exterior D	28 mm
Ø exterior D ₁	23 mm
capacidade de carga máxima (estática)	90 kN
Ø D ₃	11 mm
Altura H	21,5 mm

Tipo de produto

Apoio pendular