

Gancho de aperto cilíndrico, Tipo: 2



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 370075 2 |
| GTIN | 4059245030804 |
| Classe de artigo | 37K |

Descrição

Modelo:

Completamente feito de aço temperado e polido. Com parafuso embutido. Enroscar a cabeça encastrada no gancho tensor.

Utilização:

Aparafuse diretamente num furo de grelha, mesmo sem escarear. Para fixação de peças de trabalho que poupam espaço. Para fixação de peças de trabalho que poupam espaço. Para instalação em dispositivos de fixação individuais.

Acessórios especiais:

Molas e parafusos do cilindro a pedido

Descrição técnica

| | |
|-------------------|--------|
| $F_{\text{máx.}}$ | 8,8 kN |
| Altura H_2 | 12 mm |
| H_1 | 52 mm |
| $\varnothing D_2$ | 15 mm |
| $\varnothing D$ | 20 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₃ | 8,5 mm |
| B | 15 mm |
| Tipo de produto | Gancho de aperto |