

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086012 1,5
GTIN	4025092051217
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Construção robusta em **liga de alumínio** de alta resistência num design compacto com peso próprio reduzido. **Desbloqueio suave da corrente.**

Rolamento de agulhas para um funcionamento suave. Guia de corrente fundida na caixa para um trajeto da corrente sem interferências.

Utilização:

Predominantemente para **uso móvel**, baixa força de alavanca necessária.

Instrução:

No princípio de funcionamento do **travão de pressão de carga** a pressão de travagem axial é gerada pela própria carga sendo, assim, proporcional ao tamanho da carga aplicada. A carga é mantida de forma segura em todas as posições, sendo que a diferença entre o binário de travagem e o binário de carga tem de ser ultrapassada para baixar a carga. Todos os dispositivos multiusos Yale estão equipados com o mesmo.

O **desbloqueio da corrente** de ação automática permite o **engate rápido** da corrente sem carga, sendo que com a aplicação de carga o **travão de pressão de carga** volta a fechar automaticamente e a carga é mantida de forma segura.

O **acoplamento por fricção** (opcional, a pedido) impede uma aplicação de carga excessiva, aumentando assim a vida útil do equipamento de elevação.

Descrição técnica

Material da caixa	Liga de alumínio
Desbloqueio da corrente	sim
Capacidade de carga	1500 kg
Altura de elevação normal	1,5 m
Capacidade de carga t	1,5 t
Número de ramais da corrente	1
Peso	10 kg
Tipo de produto	Guincho de alavanca/ guincho de corrente