

**Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte
Z: 160/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	222800 160/12
GTIN	4960664602469
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229700
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	173 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	63 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ m\acute{a}x}\#$	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1205

Ø das lâminas D_c	160 mm
Número de arestas de corte Z	12
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	47,5 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	229700
-----------------	--------