

**Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte  
Z: 250/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

**Descrição técnica**

Calço	229750
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1205
Ø do orifício de alojamento	60 mm
Comprimento total $L_{tot}$	63 mm
Parafuso para pastilha reversível	229700
Ø das lâminas $D_c$	250 mm

Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	263 mm
Parafuso tensor para calço	229702 (SW5; 6,0 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,m\acute{a}x}\#$	6 mm
Número de arestas de corte Z	12
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	47,5 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

## Acessórios

Calço	229750
Parafuso tensor	229702
Parafuso tensor	229700