

## Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 3xD, Ø DC: 26,5mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232300 26,5   |
| GTIN             | 4045197698117 |
| Classe de artigo | 21S           |

### Descrição

**Modelo:**

**Alta estabilidade e máxima segurança processual.**

**Utilização:**

**Para uso estacionário e rotativo.**

Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox.  $\pm 0,1$  mm).

**Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida.** Especialmente concebida para utilização em **MTC (Multi Task Cutting)** na nova geração de centros de torneamento/fresagem (**MTM**).

**Indicado para:**

Pastilhas reversíveis WOEX 05T304.

**Instrução:****ATENÇÃO!**

Um disco cai durante a saída da broca.

Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.

Tomar medidas de proteção.

**Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).**

### Descrição técnica

|  |                     |
|--|---------------------|
| Número de arestas de corte Z                     | 1                   |
| Ø haste D <sub>s</sub>                           | 32 mm               |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Comprimento útil L <sub>1</sub>                  | 81 mm               |
| Código ISO da pastilha de corte reversível       | WOEX 05T304         |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Comprimento da haste $L_s$   | 60 mm                               |
| Ø nominal D  | 26,5                                |
| Comprimento total L  | 165 mm                              |
| Limite máximo de ajuste $V_{m\acute{a}x.}$                           | 1 mm                                |
| Projeção $L_A$   | 105 mm                              |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D                                 |
| Haste  | DIN 6535 HE, DIN 6595               |
| Aplicação de perfuração  | Furação de marcação com inclinação  |
| Aplicação de perfuração  | Excavação                           |
| Aplicação de perfuração  | abaulado                            |
| Aplicação de perfuração  | perfuração transversal condicionada |
| Aplicação de perfuração  | Perfuração de centragem             |
| Aplicação de perfuração  | Saída inclinada                     |
| Refrigeração interior  | sim                                 |
| Estratégia de maquinagem   | MTC                                 |
| Tipo de produto  | Broca para pastilhas reversíveis    |

## Acessórios

|  |            |
|--|------------|
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP    | 239700 8IP |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3     | 211750 1,3 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |