

Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 3xD, Ø DC: 16mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232300 16 |
| GTIN | 4045197335890 |
| Classe de artigo | 21S |

Descrição**Modelo:**

Alta estabilidade e máxima segurança processual.

Utilização:

Para uso estacionário e rotativo.

Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. $\pm 0,1$ mm).

Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em **MTC (Multi Task Cutting)** na nova geração de centros de torneamento/fresagem (**MTM**).

Indicado para:

Pastilhas reversíveis WOEX 030204.

Instrução:**ATENÇÃO!**

Um disco cai durante a saída da broca.

Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.

Tomar medidas de proteção.

Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).

Descrição técnica

| | |
|--|---------------------|
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 |
| Ø haste D_s | 25 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) |
| Comprimento útil L_1 | 48 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Comprimento da haste L_s | 56 mm |
| Ø nominal D | 16 |
| Comprimento total L | 128 mm |
| Limite máximo de ajuste $V_{m\acute{a}x.}$ | 0,5 mm |
| Projeção L_A | 72 mm |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D |
| Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação |
| Aplicação de perfuração | Excavação |
| Aplicação de perfuração | abaulado |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem |
| Aplicação de perfuração | Saída inclinada |
| Refrigeração interior | sim |
| Estratégia de maquinagem | MTC |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP | 239700 6IP |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6 | 211750 0,6 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |