

Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada Haste -Ø 20 mm, 3xD, Ø DC: 17,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	232302 17,5
GTIN	4045197351746
Classe de artigo	21S

Descrição

Modelo:

Alta estabilidade e máxima segurança processual.

Com Ø da haste de 20 mm, particularmente adequada para **ferramentas acionadas** (ver grupo 31).

Utilização:

Para uso estacionário e rotativo.

Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. ±0,1 mm).

Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em **MTC (Multi Task Cutting)** na nova geração de centros de torneamento/fresagem (**MTM**).

Indicado para:

Pastilhas reversíveis WOEX 030204.

Instrução:

Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).

ATENÇÃO!

Um disco cai durante a saída da broca.

Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.

Tomar medidas de proteção.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 030204
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239700 6IP (0,6 Nm)
Número de arestas de corte Z	1

Comprimento útil L_1	54 mm
Ø haste D_s	20 mm
Comprimento da haste L_s	50 mm
Ø nominal D	17,5
Comprimento total L	128 mm
Limite máximo de ajuste $V_{m\acute{a}x.}$	0,5 mm
Projeção L_A	78 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Excavação
Aplicação de perfuração	abaulado
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP	239700 6IP
Chave de parafusos dinamoétrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6