



Fresa plana de 43° Octo com furo, para pastilhas de corte reversíveis OF..



Dados do pedido

Número do pedido	213300 63/7
GTIN	4045197131034
Classe de artigo	21O

Descrição

Versão:

Fresa plana de 43° com até 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível.

Utilização:

A geometria positiva acentuada resulta em superfícies muito boas. Fresa plana de corte suave.

Nota:

Para poder usar todas as **8 arestas de corte**, a pastilha reversível **deve ser rodada sempre na direção indicada**.

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

a_p máx 2,2 mm: (**Z = 8**),

a_p máx 3,5 mm: (**Z = 7**).

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	OF.. 050405
\varnothing exterior máximo D_{\max}	72 mm
\varnothing das lâminas D_c	63 mm

Ficha de dados

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Comprimento total L _{tot.}	40 mm
Número de arestas de corte Z	7
Ângulo de ajuste κ	43 grau
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	43 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/213300-63/7>