

Fresa plana 43° Octo, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	213300 40/5
GTIN	4045197130990
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Fresa plana de 43° com até 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível.

Utilização:

A geometria positiva acentuada resulta em superfícies muito boas. Fresa plana de corte suave.

Instrução:

Para poder usar todas as **8 arestas de corte**, a pastilha reversível **deve ser rodada sempre na direção indicada**.

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ máx}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ máx}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	49 mm
Ø das lâminas D_c	40 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm

Pastilha de corte reversível adequada	OF.. 050405
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Número de arestas de corte Z	5
Ângulo de ajuste κ	43 grau
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	43 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219808