

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z:
16/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	10 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1004
Comprimento total L_{tot}	100 mm
Projeção L_1	26 mm
Tamanho da pastilha reversível	10
Ø da haste D_s h6	16 mm
Número de arestas de corte Z	2
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229713