

**OFMT 050405, HB735, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Raio do canto	0,5 mm
Número de trocas/cortes	8
Código ISO da pastilha de corte reversível	OFMT 050405
Tipo	HB735
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	adequado		
Ar	condicionalmente adequado		